

Методы нанесения: DTF-трансфер, шелкография, термотрансфер, вышивка (max 250x250 мм).

**Масштаб 1:10**



**Масштаб 1:10**





\* Минимальная толщина линий для 3D-Трансфера, 3D- Пуффа не менее 2мм

\* Минимальная толщина линий для Флекстрана не менее 1 мм

на внутренней стороне спинки

**Масштаб 1:5**



50\*50 мм

Масштаб: 1:1

**Масштаб 1:10**

Внимание: на размерах менее размера L края изображения максимального поля могут уходить в подмышки. Просим учитывать это при расположении макета!